

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236615 16     |
| GTIN             | 4047109277472 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Prevedenie:**

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$ **Použitie:**

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Dĺžka stopky $L_s$                        | 50 mm                 |
| Úžitková dĺžka $L_1$                      | 48 mm                 |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička                           | SOGX 040204 10-...               |
| Počet rezných hrán Z  | 1                                |
| Ø stopky D <sub>s</sub>   | 20 mm                            |
| Séria   | KUB Pentron®                     |
| Menovitý-Ø D  | 16                               |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 64 mm                            |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D                              |
| Stopka  | ISO 9766                         |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienene šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediace vrtanie     |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 5IP1           | 239652 5IP1 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP  |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6 | 211750 0,6  |