

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236615 20     |
| GTIN             | 4047109277397 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Prevedenie:**

- Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
- Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.
- Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
- Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$ **Použitie:**

- Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOGX 060206 18-...   |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Úžitková dĺžka $L_1$                      | 60 mm                |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub>                                     | 56 mm                            |
| Ø stopky D <sub>s</sub>   | 25 mm                            |
| Počet rezných hrán Z  | 1                                |
| Séria   | KUB Pentron®                     |
| Menovitý-Ø D  | 20                               |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 78 mm                            |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D                              |
| Stopka  | ISO 9766                         |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienene šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediace vrtanie     |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0 | 211750 1,0  |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2          | 239652 6IP2 |