

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236615 23
GTIN	4047109277335
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

- Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
- Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.
- Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
- Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$ **Použitie:**

- Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	69 mm
Dĺžka stopky L_s	56 mm
Ø stopky D_s	25 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 07T208 20-...
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	23
pre Ø palca	29/32 palec
Dĺžka previsu L _A	89 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2