

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 32,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236615 32,5
GTIN	4047109277144
Trieda položky	24P

## Popis

### Prevedenie:

- Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
- Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.
- Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
- Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$

### Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

### Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Úžitková dĺžka $L_1$	99 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky $D_s$	40 mm

Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	68 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 100408 32-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	32,5
pre Ø palca	1 9/32 palec
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	124 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP