

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 3×D, Ø DC: 43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236615 43
GTIN	4047109276918
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

- Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
- Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.
- Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
- Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$

Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka stopky L_s	68 mm
Úžitková dĺžka L_1	129 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508 46-...
Ø stopky D _s	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	43
Dĺžka previsu L _A	159 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600