

**Priame pneumatické brúsky, Typ: ST100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Trieda položky	03P

**Popis****Prevedenie:**

**ATA – pneumatická priama brúska.** Malá brúska poháňaná turbínou na jemné frézovanie, brúsenie a gravírovanie. **Integrovaný predradený filter.** Malá turbínová brúska s **maximálnym počtom otáčok 100 000 1/min.**

**Použitie:**

**Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!**

**Technický opis**

Ø upínacích klieštín	3 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	ST100
Pracovná hlučnosť	62 dB(A)
Dĺžka	160 mm
Výstupný výkon	40 W
maximálna potreba vzduchu	170 l/min
maximálne otáčky	100000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	0,24 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP

Druh produktu

Priama brúska