

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133400 5/8-18
GTIN	4045197074812
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	18
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	15,88 mm
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	5/8-18 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		