

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 134250 M10 |
| GTIN | 4045197075147 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****Vaporizovaný povrch.** Redukované navarovanie za studena.**Technický opis**

| | |
|-------------------------|--------------|
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø závit | 10 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 8,5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 8 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 30 mm |
| Druh závit | M |
| Veľkosť závit | M10 |
| Povrchová úprava | vaporizovaný |

| | |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 13 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |