

Garant**Závitník na pancierové závity, bez povlaku, PG: PG16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133450 PG16 |
| GTIN | 4045197074942 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Použitie:**

Ako strojový závitník alebo na ručné dorezávanie.

Na závity opancierovaných ocelových rúrok DIN 40430.

Upozornenie:

Stopka podľa DIN 40432.

Technický opis

| | |
|---|----------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Chodov na palec | 18 |
| Ø závitu | 22,5 mm |
| Stúpanie závitov | 1,41 mm |
| Ø otvoru pod závit | 21,25 mm |
| Ø stopky D _s | 18 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 14,5 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂ | 67,5 mm |
| Veľkosť závitu | Pg16 |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Druh závitů | Pg |
| Vrcholový uhol závitů | 80 Stupeň |
| Norma | DIN 40432 |
| Závit-norma | DIN 40430 |
| Forma nábehu | D |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 6 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |