

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134250 M12
GTIN	4045197075154
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Vaporizovaný povrch.** Redukované navarovanie za studena.**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		