

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 10-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133400 10-32
GTIN	4045197074744
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	32
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Ø závit	4,83 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závit	14,49 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Druh závit	UNF

Velkosť závitů	10-32 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		