

HOLEX**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133402 3/4-16
GTIN	4045197594839
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	16
Ø závit	19,05 mm
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Hĺbka závit	57,15 mm
Stúpanie závitov	1,587 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	3/4-16 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		