

**Garant****Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134250 M2
GTIN	4045197075079
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Vaporizovaný povrch.** Redukované navarovanie za studena.**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závit	2 mm
Stúpanie závitov	0,4 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	6 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		