

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1/4-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133400 1/4-28
GTIN	4045197074768
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.

Použitie:

Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	6,35 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Chodov na palec	28
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	19,05 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	1/4-28 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		