

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134200 M2,5
GTIN	4045197074997
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

2 špirálové drážky s **leštenými** priestormi na triesky.

Výhoda:

Silná skrutkovica a široké drážky umožňujú bezpečné odvádzanie triesok.

Použitie:

Vhodné do maximálnej pevnosti v ťahu 300 N/mm².

Technický opis

Stúpanie závitov	0,45 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závit	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,5 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M2,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
PMMA akryl	vhodný	30	N
PEEK	vhodný	30	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		