

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 134200 M3     |
| GTIN             | 4045197075000 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis****Prevedenie:**

2 špirálové drážky s **leštenými** priestormi na triesky.

**Výhoda:**

Silná skrutkovica a široké drážky umožňujú bezpečné odvádzanie triesok.

**Použitie:**

**Vhodné do maximálnej pevnosti v ťahu 300 N/mm<sup>2</sup>.**

**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø závitu                | 3 mm     |
| Počet napínacích drážok | 2        |
| Počet rezných hrán Z    | 2        |
| Stúpanie závitov        | 0,5 mm   |
| Ø otvoru pod závit      | 2,5 mm   |
| Norma                   | DIN 371  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Celková dĺžka L         | 56 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 2,7 mm   |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Hĺbka závitu            | 9 mm     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Druh závitů              | M   |
| Velikost závitů          | M3  |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závitů    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Uhol sklonu zubov        | 40 Stupeň                                 |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladienie      | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore                  |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok           | žltá                                      |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník               | vhodný            | 13             | N       |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný            | 13             | N       |
| PMMA akryl           | vhodný            | 30             | N       |
| PEEK                 | vhodný            | 30             | N       |
| Olej                 | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum        | podmienene vhodný |                |         |