

Atlas Copco

### Priama pneumatická brúska G2414, upínacie čeluste Ø 6 mm krátka, Typ: S150



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079447 S150   |
| GTIN             | 7322590019846 |
| Trieda položky   | 03R           |

#### Popis

##### Prevedenie:

**Výkonná a robustná priama brúska** s veľmi **kludným chodom**. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi **8500 a 25000 1/min.**

Krátky konštrukčný tvar, dĺžka 215 mm.

**upínacie čeluste Ø 6mm.**

##### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

##### Náhradný diel:

##### Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):

Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

#### Technický opis

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Označenie výrobcu           | G2414 S150           |
| Hmotnosť                    | 0,78 kg              |
| maximálne vibrácie podľa EN | 2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Technický list

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Pracovná hlučnosť                      | 76 dB(A)                |
| Výstupný výkon                         | 850 W                   |
| maximálna potreba vzduchu              | 432 l/min               |
| maximálne otáčky                       | 15000 min <sup>-1</sup> |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 13 mm                   |
| Pripojenie stlačeného vzduchu          | 3/8 palec               |
| Pripojovací závit                      | BSP                     |
| Druh produktu                          | Priama brúska           |

## Príslušenstvo

|   |          |
|---|----------|
| Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6 | 079459 6 |
|---|----------|