

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134250 M24
GTIN	4045197075208
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Vaporizovaný povrch.** Redukované navarovanie za studena.**Technický opis**

Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	3 mm
Ø závit	24 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	72 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M24
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		