



## Priame pneumatické brúsky, Typ: 51813



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079441 51813
GTIN	616026518131
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

#### **Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.**

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kludným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. Brúska na kolíky s otáčkami **100 000 1/min**. Vybavená kvalitnými vysokorychlostnými ložiskami.

#### Použitie:

**Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!**

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

### Technický opis

Hmotnosť	0,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dĺžka	135 mm
maximálne otáčky	100000 min <sup>-1</sup>
maximálna potreba vzduchu	170 l/min
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Výstupný výkon	75 W
Ø upínacích klieštín	3 mm

Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska