

**Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm, Typ: G2412****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Trieda položky	03R

**Popis****Prevedenie:**

**Priame pneumatické brúsky.** Robustné vyhotovenie a plynulý chod. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu.

**Upínacie čeluste Ø 6mm.** Krátke vyhotovenie, maximálny počet otáčok **20 000 1/min.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane potrebných mazníc.

**Náhradný diel:**

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

**Technický opis**

Dĺžka	180 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
maximálna potreba vzduchu	618 l/min
Hmotnosť	0,5 kg
Výstupný výkon	350 W
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)

## Technický list

Označenie výrobcu	G2412-1
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska

### Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúska Ø upínacích klieštín 6	079459 6
---	----------