

Atlas Copco

Priama pneumatická brúska G2414, upínacie čeluste Ø 6 mm krátka, Typ: S200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079447 S200
GTIN	7322590013615
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi **kludným chodom**. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi **8500 a 25000 1/min**.

Krátky konštrukčný tvar, dĺžka 215 mm.

upínacie čeluste Ø 6mm.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):

Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	540 l/min
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Technický list

Označenie výrobcu	G2414 S200
Výstupný výkon	900 W
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Hmotnosť	0,78 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúska Ø upínacích klieštín 6	079459 6
---	----------