

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M2,6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 134600 M2,6 |
| GTIN | 4045197075383 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15 – 20° pravotočivou špirálou.**

Vel. M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stúpanie závitov | 0,45 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,1 mm |
| Ø závit | 2,6 mm |
| Počet napínacích drážok | 2 |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 5,2 mm |
| Druh závit | M |
| Veľkosť závit | M2,6 |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | D |
| Uhol sklonu zubov | 15-20 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | do 2xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |