



## Priame pneumatické brúsky, Typ: 51701



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079441 51701
GTIN	616026517011
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

#### **Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.**

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kludným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. Malá turbínová brúska bez prevodovky s maximálnymi otáčkami **60 000 1/min.** Pohon stlačeného vzduchu s keramikými ložiskami a **patentovanou kontrolou otáčok** pre konštantné otáčky pri zaťažení.

#### Použitie:

**Používať iba stlačený vzduch bez oleja. Nemazať olejom!**

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

### Technický opis

Pracovná hlučnosť	66 dB(A)
Dĺžka	132 mm
maximálna potreba vzduchu	228 l/min
maximálne otáčky	60000 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	0,4 kg
Výstupný výkon	75 W
Označenie výrobcu	51701
Ø upínacích klieštín	3 mm

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska

---

## Príslušenstvo

klieština Typ 51673	079449 51673
---------------------	--------------