

**Garant****Strojný závitník extra dlhý HSS-E, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134660 M5
GTIN	4045197075765
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

**Výhoda:**

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	15 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		