

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134600 M4
GTIN	4045197075413
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15 – 20° pravotočivou špirálou.**

Vel. M2,6 so starým profilom DIN.

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	4 mm
Stúpanie závitov	0,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	8 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M4

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	D
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		