

Garant**Strojný závitník extra dlhý HSS-E, bez povlaku, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134660 M12
GTIN	4045197075802
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:Veľmi vhodné **na rezanie na ťažko prístupných miestach.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Ø závitu	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	36 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M12
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		