

**Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm, Typ: G2422****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079452 G2422 |
| GTIN | 7322590011086 |
| Trieda položky | 03R |

Popis**Prevedenie:**

Priame pneumatické brúsky. Robustné vyhotovenie a plynulý chod. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu.

Upínacie čeluste Ø 6mm. Dlhé vyhotovenie s úzkym vretenom, ideálna na otvory, maximálny počet otáčok **20 000 1/min.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky | 20000 min ⁻¹ |
| maximálna potreba vzduchu | 618 l/min |
| Hmotnosť | 0,7 kg |
| Označenie výrobcu | G2422-1 |
| Dĺžka | 277 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN | 3,4 m/s ² |
| Výstupný výkon | 350 W |

Technický list

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pracovná hlučnosť | 77 dB(A) |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec |
| Pripojovací závit | BSP |
| Druh produktu | Priama brúska |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------|
| Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6 | 079459 6 |
|---|----------|