

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, bez povlaku, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134620 M12
GTIN	4045197075659
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Oceľ HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a silnú pravotočivú špirálu, na optimálny odvod triesky.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø závit	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	15	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	9	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		