

 Atlas Copco

Pneumatická uhlová brúska, Typ: G2408-115



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná uhlová brúska, ktorej pracovné otáčky takmer neklesajú ani pri zaťažení. Bezpečnostný štartér zabraňuje neúmyselnému zapnutiu.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	G2408-115
maximálne vibrácie podľa EN	8,1 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	786 l/min
maximálny Ø kotúčov	115 mm
Hmotnosť	0,9 kg

Výstupný výkon	350 W
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Uhlová brúska