

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134851 M27
GTIN	4045197350947
Trieda položky	11H

Technický opis

Ø otvoru pod závit	24 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	27 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	81 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M27
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		