

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135150 M5
GTIN	4045197076120
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

**S kuželovito zúženým vodiacim závitom** (3 – 4 plné zuby závit, potom sa kuželovito zužuje smerom dozadu).

**Najmä na hlboko ležiace závity slepých otvorov** a triesky, ktoré zostávajú v drážkach na triesky závitníka.

**Výhoda:**

Vďaka kuželovito zúženému vodiacemu závit sa pri spätnom chode závitníka do značnej miery predchádza zasekávaniu triesok a následnému odlamovaniu hrotov zubov.

**Technický opis**

Ø závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E

Hĺbka závitú	15 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M5
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		