

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 134851 M30 |
| GTIN | 4045197350961 |
| Trieda položky | 11H |

Technický opis

| | |
|-------------------------|--------------|
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Ø závit | 30 mm |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Ø otvoru pod závit | 26,5 mm |
| Stúpanie závitov | 3,5 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ø stopky D _s | 22 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 18 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS |
| Hĺbka závit | 90 mm |
| Druh závit | M |
| Veľkosť závit | M30 |
| Povrchová úprava | vaporizovaný |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |

| | |
|--------------------------|---|
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | do 3xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |