

**Garant****Strojný závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134980 M6
GTIN	4045197446251
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****všetky veľkosti = DIN 376 (= Ø stopky zúžený) – na väčšie hĺbky obrábania.****Technický opis**

Ø závit	6 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M6
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		