

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134851 M18
GTIN	4045197350862
Trieda položky	11H

Technický opis

Ø závitů	18 mm
Počet rezných hran Z	4
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitů	54 mm
Druh závitů	M
Veľkosť závitů	M18
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		