

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135300 M5
GTIN	4045197076366
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

So silnou pravotočivou špirálou, na optimálny odvod triesky.

**Odporúčanie:**

Pri materiáloch **TOOLOX** odporúčame vyvrtáť otvor pod závit  $\varnothing$  v odchylke od špecifikácií **DIN** (pozri tabuľku) o **0,05** až **0,3 mm** väčší.

**Technický opis**

$\varnothing$ otvoru pod závit	4,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
$\varnothing$ závit	5 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,8 mm
Norma	DIN 371
$\varnothing$ stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
$\varnothing$ stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	10 mm
Druh závit	M

Velkosť závitů	M5
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	P
TOOLOX 33	vhodný	3	H
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		