

**Priama pneumatická brúska G2424, upínacie čeluste Ø 6 mm dlhé, Typ: S150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079448 S150
GTIN	7322590019877
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi **kludným chodom**. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi **8500 a 25000 1/min**.

S dlhým, úzkym vretenom, ideálny na vrtanie otvorov, dĺžka 317 mm.

Ø upínacích klieštín 6 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):**

Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	G2424 S150
Výstupný výkon	750 W
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
Hmotnosť	0,96 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Technický list

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
maximálna potreba vzduchu	432 l/min
Pracovná hlučnosť	76 dB(A)
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	079459 6
---	----------