

Garant**Závitové očka Šestřhan, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M3
GTIN	4045197083845
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Vonkajší šestřhan na normované rozmery klíčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Upozornenie:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Stúpanie	0,5 mm
Výška	5 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Veľkosť závitú	M3
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		