

Garant**Závitové očka 6g, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 140300 M10 |
| GTIN | 4045197083159 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. $\geq M3$ s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Technický opis

| | |
|----------------------|-----------|
| Stúpanie | 1,5 mm |
| Výška | 11 mm |
| Vonkajší Ø | 30 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g |
| Veľkosť závit | M10 |
| Druh závit | M |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | EN 22568 |
| Smer rezania | pravé |
| Druh produktu | Závitové očká |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |