

**Garant****Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130150 M1
GTIN	4045197065216
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**  
Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	0,75 mm
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø závit	1 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková dĺžka L	25 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	2 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M1

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

