



Priame pneumatické brúsky, Typ: 52862



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079441 52862
GTIN	616026528628
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kludným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. Vyvážená, pomaly bežiaca malá brúska s **nastaviteľným počtom otáčok do 25 000 1/min.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Technický opis

Dĺžka	144 mm
Označenie výrobcu	52862
Výstupný výkon	298 W
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	2,6 m/s ²
Hmotnosť	0,48 kg
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	564 l/min
Ø upínacích klieštín	3 mm

Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska