

**Garant****Závitové očka 6e, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140350 M8
GTIN	4045197083395
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq$  M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Tolerančné pole 6e = s **poddimezovaním cca 0,03 – 0,04 mm.** Pre triedu tolerancie „stredná“, keď sú čapy opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou.**

**Technický opis**

Stúpanie	1,25 mm
Výška	9 mm
Vonkajší Ø	25 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6e
Veľkosť závit	M8
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

## Technický list

Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		