



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: GSR1235HX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

- **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.**
- **Viacstupňové nastavenie ťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.**
- **Softgrip.**

Špičkový pomer výkonu a hmotnosti s ťahovacím momentom až 20 Nm na výkonné skrutkovanie pri malej hmotnosti a najmensej dĺžke hlavy 163 mm.

Dlhá živostnosť vďaka **bezkefovému EC**.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x 12 V / 3,0 Ah Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, L-BOXXu, spony na opasok, držiaka bitov, 1/2 L-BOXX vložky pre prístroj a nabíjačku, 1/2 L-BOXX vložky pre príslušenstvo.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	19 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Dĺžka	126 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	12 V
Kapacita akumulátora	3 Ah
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu	GSR 12V-35 HX
Výška	160 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	0 - 10 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1750 min ⁻¹
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
typické použitie	Strong
Upínač nástrojov	vnútorný šesthran, 1/4 palca
maximálny krútiaci moment tvrdý	30 Nm
Hmotnosť	0,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN	< 1,9 m/s ²
maximálny krútiaci moment mäkký	15 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Víťací skrutkovač
USP1	12V
USP2	Bezkefový motor, v L-Boxx

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12

073855 B12

Akumulátorová nabíjačka Typ GAL1240

073866 GAL1240