

## Závitové očka 6e, M: M12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	140350 M12
GTIN	4045197083418
Trieda položky	11K

### Popis

#### Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq M3$  s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Tolerančné pole 6e = **s poddimenzovaním cca 0,03 – 0,04 mm.** Pre triedu tolerancie „stredná“, keď sú čapy opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou.**

### Technický opis

Výška	14 mm
Stúpanie	1,75 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6e
Veľkosť závitú	M12
Druh závitú	M
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		