

**Garant****Závitové očka 6g, M: M18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140300 M18
GTIN	4045197083197
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.  $\geq$  M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Technický opis**

Stúpanie	2,5 mm
Výška	18 mm
Vonkajší Ø	45 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M18
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		