

Garant**Závitové očka 6e, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140350 M3
GTIN	4045197083357
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Tolerančné pole 6e = s **poddimenzovaním cca 0,03 – 0,04 mm.** Pre triedu tolerancie „stredná“, keď sú čapy opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou.**

Technický opis

Výška	5 mm
Stúpanie	0,5 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6e
Veľkosť závit	M3
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Technický list

Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		