

Garant**Ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník, bez povlaku, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130180 M3,5
GTIN	4045197065964
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Ø závit	3,5 mm
Stúpanie závitov	0,6 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	7 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		