

**Garant****Závitové očka ľavý závit, M-LH: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140620 M20
GTIN	4045197083722
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

**1 3/4 kurzu brány. s obojstranným špirálovým hrotom** pre ľahké zarezanie a čistý odvod triesok v smere rezu.**Technický opis**

Stúpanie	2,5 mm
Výška	18 mm
Vonkajší Ø	45 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M20
Druh závit	M-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	ľavé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		