

Garant**Ručný závitník jednotlivý Prostředný závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130170 M10 |
| GTIN | 4045197065810 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ø závitu | 10 mm |
| Ø otvoru pod závit | 8,5 mm |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 7 mm |
| Celková dĺžka L | 63 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 5,5 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS |
| Hĺbka závitu | 20 mm |
| Druh závitu | M |
| Veľkosť závitu | M10 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Forma nábehu | D |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3×D pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |