

**TK pílový kotúč, Typ: 165T24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Povlak PTFE (teflón): znižuje trenie pre rýchlejšie a chladnejšie rezy. Chráni pred koróziou a hromadením živice. Laserom vyrezávané vibračné drážky: pre nižšie vibrácie a presnejšie rezy. Drážky sú vyplnené polyuretánom a fungujú ako tlmiče nárazov, pretože zabraňujú vibráciám, aby sa dostali na karbidové zuby. Vysokokvalitná laserom rezaná ocel: zaručuje presné rezy. Kobaltom napustené karbidové zuby: zostávajú dlhšie naostrené a umožňujú čistejšie rezy. Optimalizované pre akumulátorové náradie, mimoriadne tenká šírka rezu pre dlhý čas prevádzky na jedno nabitie akumulátora. Všetky druhy dreva: Mäkké/tvrde drevo, preglejka, lakované dosky, melamín, MDF. Štandardné pílové listy bez teflónového povlaku a vibračných drážok.

Technický opis

Ø kotúča D	165 mm
Ø otvora	15,87 mm
Počet zubov	24
Vhodnosť materiálu	Drevo

Druh produktu

Pílový kotúč