

Garant**Plastové brúsne telieska kužel, hrubý, Typ: 1010K****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	501561 1010K
GTIN	4062406372781
Trieda položky	58F

Popis**Prevedenie:**

Plastové brusivá (korundové brúsne zrno viazané v plaste) majú **nízku hustotu** a **mäkkšie jadro**. To umožňuje **šetrné spracovanie** a **brusivo sa nezanesie**. Výrazne **nížší brúsny účinok** v porovnaní s keramickými brúsnymi kotúčmi. Vyšší brúsny účinok vďaka hrubšiemu zrnú.

Použitie:

Na **jemné brúsenie** a **ľahké opílnikovanie** mäkkých materiálov ako **je hliník, meď a plast**. Dosahuje veľmi vysokú kvalitu povrchu s matným leskom. Tvar **kužel** pre obrobky s **otvormi a obrysmi**.

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Výška	10 mm
Popis tvaru	Kužel
Šírka	10 mm

Séria	GMT
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	hrubý
Obsah	25 kg
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		